



hd 7105 mdr7105

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| <p>□□□□□□ □□□□</p> | <p>□□□□ □□□□□□</p> | <p>□□□/□□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□ □□□□□/□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□/□□□□□ □□□□/□□□□□□□□□.</p> |
| | <p>□□□□ □□□□□□□□</p> | <p>6 + :□□□□□□□□ v-+ 36 v</p> |
| | <p>□□□□□□ □□□□□□□□</p> | <p>+ 12 □ 5 @ 1.5 a □ + 5 1.5 @ □□□□ a</p> |
| | <p>□□□□□</p> | <p>□□□□ > □□□□□□</p> |
| <p>□□□□□□ □□□□</p> | <p>□□□□□□</p> | <p>--20 °C-- + 70 °C</p> |
| | <p>□□□□□□</p> | <p>20%-80%</p> |
| <p>□□□□</p> | <p>□□□□</p> | <p>200 (□□ (□) 62 * (□) 187 * (□</p> |
| | <p>□□□□</p> | <p>1.90 □□□□</p> |